



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 18mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236604 18
GTIN	4047109191679
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Boringstolerance: D – 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

- Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
- Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
- Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
- Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skær Z	1
Nyttelængde L ₁	90 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204 12-...
Serie	KUB Pentron®
Nominal Ø D	18

Udhængslængde L _A	121 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239652 6IP1