

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W80: 12-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236605 12-010
GTIN	4047109187603
Artikelklasse	24R

**Beskrivelse**

KOMET® vendeskærsplatte 12-010 ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 050204-01

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	12-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204-01
Serie	KUB Pentron®
Antal skift/skær	4
Type	BK8425
Type	Uni
Skæremateriale	HM

