



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 19,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236604 19,5
GTIN	4047109181748
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

**Udførelse:****Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,35**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

**Anbefaling:****Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.**Bemærk:**

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skær Z	1
Nyttelængde L <sub>1</sub>	100 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 060206 18-...
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	19,5

Udhængslængde L <sub>A</sub>	132 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP