

**KOMET® UniTurn® kopiborejern, venstre, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 240115 3      |
| GTIN                | 4047109070998 |
| Artikelklasse       | 24S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale = BK 82.

Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

**Teknisk beskrivelse**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Radius R                                     | 0,1 mm                    |
| Skaft-Ød                                     | 4 mm                      |
| f  | 1,25 mm                   |
| Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>          | 3 mm                      |
| Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>            | 0,7 mm                    |
| a  | 2,7 mm                    |
| passende klemholder nr. 240100               | 12/4; 16/4                |
| Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>         | 0,2 mm                    |
| Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,02 mm/o                 |
| Nyttelængde                                  | 15 mm                     |
| Produktnavnsegenskab                         | L <sub>2</sub> = 15 mm    |
| Produkttype                                  | Skæreforsats til drejning |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer        | egnet          | 180 m/min      | N        |
| Aluminium (med korte spåner)  | egnet          | 180 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                  | egnet          | 160 m/min      | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 100 m/min      | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 90 m/min       | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 80 m/min       | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 70 m/min       | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 70 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 50 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 50 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | egnet          | 30 m/min       | S        |
| GG (G)                        | egnet          | 55 m/min       | K        |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |                |          |
| tør                           | betinget egnet |                |          |

## Tilbehør

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 16/4 mm

240100 16/4

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 12/4 mm

240100 12/4