



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 43mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236604 43
GTIN	4047109205475
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

**Udførelse:****Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,35**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

**Anbefaling:****Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.**Bemærk:**

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130508 46-...
Nyttelængde $L_1$	215 mm
ABS® skaft-Ø $D_s$	63 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominal Ø D	43

Udhængslængde L <sub>A</sub>	260 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600