

 KOMET**KOMET® indvendigt gevindstål højregevind form 60° (metrisk), Type: B05L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

Skæremateriale:

HSS/Co10 – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålsholder se nr. 240070 og nr. 240072.

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	12 mm
Til stigninger indtil	2 mm
Boreddybde	80 mm
Samlet længde	125 mm
Type	B05L
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning