


KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W80: 28-010

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236605 28-010 |
| GTIN | 4047109187641 |
| Artikelklasse | 24R |

Beskrivelse

KOMET® vendeskærsplatte 28-010 ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 09T308-01

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,13 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Betegnelse | 28-010 |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm ² | 0,13 mm/o |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308-01 |
| Serie | KUB Pentron® |
| Antal skift/skær | 4 |
| Type | BK8425 |
| Type | Uni |
| Skæremateriale | HM |

