

**KOMET® indvendigt gevindstål højregevind form 60° (metrisk), Type: B06****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240084 B06
GTIN	4047109017054
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

Skæremateriale:

HSS/Co10 – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålsholder se nr. 240070 og nr. 240072.

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	14 mm
Type	B06
Boreddybde	60 mm
Samlet længde	95 mm
Til stigninger indtil	3 mm
Skaft-Ø	10 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning