

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 5/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
Mindste forborings-Ø D_{min}	6 mm
ISO-kode holder	E05H SCLCR/L03
Midterforskydning L_3	3 mm
Hovedlængde L_1	10 mm
Plattestørrelse	3 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 19
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	4,8 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	5 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Vendeplatteskruesæt Type 19

269028 19

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500