

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	16 mm
Hovedlængde L ₁	13 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
ISO-kode holder	SCLCR/L 1212F09
Skaftstørrelse	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500