

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 4/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	3 mm
ISO-kode holder	E04G SCLCR/L03
passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
Mindste forborings-Ø D_{min}	5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 13
Midterforskydning L_3	2,5 mm
Hovedlængde L_1	10 mm
Samlet længde L	90 mm
Spænde højde L_2	3,8 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	4 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Vendeplatteskruesæt Type 13

269028 13

Vendeplatteskruesæt Type 6

269028 6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500