

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
Midterforskydning L_3	15,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 9
Plattestørrelse	12 mm
Udhængslængde L_1	125 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
ISO-kode holder	AH25R SCLCR/L12
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 9

269028 9

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500