

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SCLCR/L 1616H09
Skrue til underlagsplade	269013 2
Plattestørrelse	9 mm
Underlægsplade	269005 1
Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	17 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 1

269005 1

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500