

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	10 mm
ISO-kode holder	E08K SCLCR/L06
Hovedlængde L_1	10 mm
Midterforskydning L_3	5 mm
Samlet længde L	125 mm
Spænde højde L_2	7,6 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500