

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0608/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	25 mm
Midterforskydning $L_3$	4 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	8 mm
ISO-kode holder	AH0608H SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	6 mm
Halsbredde $L_4$	6 mm
Samlet længde $L$	100 mm
Spændehøjde $L_2$	7 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_5$	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500