

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0410/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 13
Midterforskydning L_3	2,5 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
ISO-kode holder	AH0410H SCLCR/L03
Hovedlængde L_1	24 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	5 mm
Halsbredde L_4	4 mm
Plattestørrelse	3 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_5	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 13	269028 13
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500