

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SCLCR/L 2020K09
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Underlægsplade	269005 1
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Hovedlængde L ₁	17 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype	Skærholder
-------------	------------

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 1	269005 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500