

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 6/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	7 mm
Plattestørrelse	3 mm
Midterforskydning L_3	3,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 19
Hovedlængde L_1	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
ISO-kode holder	E06J SCLCR/L03
Samlet længde L	110 mm
Spændehøjde L_2	5,8 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 19

269028 19

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500