

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0610/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	24 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 13
Halsbredde $L_4$	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
Plattestørrelse	3 mm
ISO-kode holder	AH0610H SCLCR/L03
Midterforskydning $L_3$	2,5 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	7 mm
Samlet længde $L$	100 mm
Spændehøjde $L_2$	9 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_5$	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 13	269028 13
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500