

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Midterforskydning $L_3$	15,5 mm
Udhængslængde $L_1$	125 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	28 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 9
ISO-kode holder	AH25R SCLCR/L12
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 9

269028 9

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500