

**KOMET® UniTurn® stikstål, højre, L₂ = 20 mm, Ø D_{min} / stikbredde w: 6/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240158 6/2
GTIN	4047109072077
Artikelklasse	24S

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale = BK 82.

Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diameter sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø D _{min}	6 mm
passende klemholder nr. 240100	12/8; 16/8
Skaft-Ød	8 mm
f	2,75 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	1,8 mm
a	5,7 mm
Stikbredde W	2 mm
Indvendig køling	ja
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,02 mm/o
Nyttelængde	20 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 20 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	145 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	145 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	130 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	25 m/min	S
GG (G)	egnet	45 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 12/8 mm

240100 12/8