

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	8 mm
Plattestørrelse	6 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	14 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Hovedlængde $L_1$	10 mm
ISO-kode holder	E12M SCLCR/L06
Samlet længde $L$	150 mm
Spændehøjde $L_2$	11,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500