

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 20
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skrue til underlagsplatte	269013 5
Underlægsplade	269005 6
ISO-kode holder	SCLCR/L 1616H12
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

Underlagsplatte Type 6

269005 6

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm

659957 500