

**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Artikelklasse	25U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø  $D_s$ : 8 mm

ISO-kode holder: A08X SCLCR/L06

Indstillingsvinkel  $\kappa$ : 95 grader

passende vendeskærsplatter: CC.. 0602..

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 10 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	A08X SCLCR/L06
Midterforskydning $L_3$	5 mm
Vendeplatteskrue	269022 2
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10 mm
Samlet længde L	120 mm
Spændehøjde $L_2$	7 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	8 mm

Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 2	269022 2
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8