

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L_3	6 mm
ISO-kode holder	AH10K SCLCR/L06
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500