

Garant**Borestangssæt HSS, Venstre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260025
GTIN	4045197652218
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH0810J SCLCR/L06
ISO-kode holder	AH1216M SCLCR/L06
ISO-kode holder	AH1012K SCLCR/L06
ISO-kode holder	AH0608H SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Spændehøjde L ₂	7 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	8 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	14 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	18 mm

Midterforskydning L ₃	4 mm
Midterforskydning L ₃	6 mm
Midterforskydning L ₃	7 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Halsbredde L ₄	8 mm
Halsbredde L ₄	10 mm
Halsbredde L ₄	12 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	110 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Udhængslængde L ₁	50 mm
Udhængslængde L ₁	38 mm
Udhængslængde L ₁	32 mm
Udhængslængde L ₁	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 1216/06 mm	260023 1216/06
Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 0810/06 mm	260023 0810/06
Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 1012/06 mm	260023 1012/06

Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 0608/06 mm

260023 0608/06