

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
Hovedlængde L ₁	10 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L ₃	6 mm
ISO-kode holder	E10K SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Samlet længde L	125 mm
Spænde højde L ₂	9,6 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500