

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	E16R SCLCR/L09
Midterforskydning $L_3$	10 mm
Hovedlængde $L_1$	16 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	18 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde $L_2$	15,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500