

**CNMG 190612, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Spånryder	PH
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190612
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning