

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Halsbredde L <sub>4</sub>	10 mm
Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L <sub>1</sub>	38 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
ISO-kode holder	AH1012K SCLCR/L06
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D <sub>5</sub>	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500