



Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260028 8/06
GTIN	4960664541133
Artikelklasse	25U

Beskrivelse

Udførelse:

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 8 mm

ISO-kode holder: A08X SCLCR/L06

Indstillingsvinkel κ : 95 grader

passende vendeskærsplatter: CC.. 0602..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 10 mm

Midterforskydning L_3 : 5 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	5 mm
ISO-kode holder	A08X SCLCR/L06
Mindste forborings-Ø D_{min}	10 mm
Vendeplatteskrue	269022 2
Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Samlet længde L	120 mm
Spændehøjde L_2	7 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	8 mm

Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændeskruer Type 2	269022 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500