

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260017 20/09  |
| GTIN                | 4045197651921 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Hovedlængde $L_1$              | 16 mm                            |
| Vendeplatteskruesæt            | 269028 8                         |
| Plattestørrelse                | 9 mm                             |
| passende vendeskærsplatter     | CC.. 09T3..                      |
| ISO-kode holder                | E20S SCLCR/L09                   |
| Midterforskydning $L_3$        | 12 mm                            |
| Mindste forborings-Ø $D_{min}$ | 23 mm                            |
| Samlet længde $L$              | 250 mm                           |
| Spændehøjde $L_2$              | 19 mm                            |
| Indstillingsvinkel $\kappa$    | 95 grader                        |
| Skaft-Ø $D_s$                  | 20 mm                            |
| Norm                           | DIN 8024                         |
| Indsatstype                    | Venstre                          |
| Indv. drejedybde op til        | 8xD                              |
| Skæremateriale                 | HM                               |
| Indvendig køling               | ja                               |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500