

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0810/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
ISO-kode holder	AH0810J SCLCR/L06
Midterforskydning L_3	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Plattestørrelse	6 mm
Halsbredde L_4	8 mm
Samlet længde L	110 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_5	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500