

Garant**Borestangssæt HM, højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260018
GTIN	4045197651938
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E10K SCLCR/L06
ISO-kode holder	E08K SCLCR/L06
ISO-kode holder	E12M SCLCR/L06
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Midterforskydning L ₃	5 mm
Midterforskydning L ₃	6 mm
Midterforskydning L ₃	8 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	10 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	14 mm
Spændehøjde L ₂	7,6 mm
Spændehøjde L ₂	9,6 mm
Spændehøjde L ₂	11,5 mm

Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 12/06 mm	260016 12/06
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 10/06 mm	260016 10/06
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 8/06 mm	260016 8/06