

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Midterforskydning L_3	10 mm
ISO-kode holder	E16R SCLCR/L09
Hovedlængde L_1	16 mm
Plattestørrelse	9 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	18 mm
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L_2	15,5 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500