

**LED-lommelygte (stift-) med batterier, Type:****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081511
GTIN	5708997351109
Artikelklasse	08C

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og elegant LED-stiftlommelygte af aluminium og med praktisk holdeclips til professionel brug. Robust og elegant LED-stiftlommelygte (CREE XP-G LED) i høj kvalitet til professionel brug. Fokuserbar lyskegle (10-70°), vandtæt (IP54), brændetid op til 6 timer. Vægt kun 56 g.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081559 LR3.

Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Lysnet: 100 lm

Brændetid: 6 h

Antal medfølgende batterier: 2

Batteritype: LR3

Samlet længde: 148 mm

Hoved-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Batteritype	LR3
Antal medfølgende batterier	2
Lysnet	100 lm
Brændetid	6 h
Hoved-Ø	16 mm
Vægt	56 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Samlet længde	148 mm

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081556 LR3