

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	7 mm
ISO-kode holder	AH1012K SCLCR/L06
Plattestørrelse	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde L ₄	10 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	14 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Hovedlængde L ₁	38 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D ₅	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500