

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1216/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Halsbredde $L_4$	12 mm
Plattestørrelse	6 mm
Vendepatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde $L_1$	50 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	18 mm
Midterforskydning $L_3$	9 mm
ISO-kode holder	AH1216M SCLCR/L06
Samlet længde $L$	150 mm
Spændehøjde $L_2$	15 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_5$	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500