

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Midterforskydning L_3	12 mm
Plattestørrelse	9 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
ISO-kode holder	E20S SCLCR/L09
Hovedlængde L_1	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500