

Garant**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PDJNR/L 2020H15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 41 mm

Samlet længde L: 100 mm

Underlægsplade: 259031 13

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 13
Skaftstørrelse	20 mm
Knæled	259015 5
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..

ISO-kode holder	PDJNR/L 2020H15
Fjeder	259046 1
Plattestørrelse	15 mm
Hovedlængde L ₁	41 mm
Knæledsskrue	259018 5
Samlet længde L	100 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 5	259015 5
Underlagsplatte Type 13	259031 13
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæledsskruer Type 5	259018 5
Fjeder Type 1	259046 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500