

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	60 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning $L_3$	7 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	AH12M SCLCR/L06
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	14 mm
Samlet længde $L$	150 mm
Spændehøjde $L_2$	11 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500