

**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/09 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260028 16/09
GTIN	4960664541195
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 16 mm

ISO-kode holder: A16Q SCLCR/L09

Indstillingsvinkel κ : 95 grader

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 18 mm

Midterforskydning L_3 : 9 mm

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A16Q SCLCR/L09
Plattestørrelse	9 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	18 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Vendeplatteskrue	269022 3
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm

Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 3	269022 3
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15