

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W80: 28-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236607 28-010
GTIN	4047109187672
Artikelklasse	24R

**Beskrivelse****Bemærk:**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 09T308-01

Tilspænding  $f$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,13 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	28-010
Tilspænding $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 09T308-01
Serie	KUB Pentron®
Antal skift/skær	4
Type	BK6115
Type	GG (G)
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring