

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	SCLCR/L 1010E06
Hovedlængde L <sub>1</sub>	10 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
Samlet længde L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22