

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 4/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
Hovedlængde L ₁	10 mm
Midterforskydning L ₃	2,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 13
ISO-kode holder	E04G SCLCR/L03
Plattestørrelse	3 mm
Samlet længde L	90 mm
Spændehøjde L ₂	3,8 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	4 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Vendeplatteskruesæt Type 6

269028 6

Vendeplatteskruesæt Type 13

269028 13

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500