

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1216/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH1216M SCLCR/L06
Midterforskydning L_3	9 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Plattestørrelse	6 mm
Halsbredde L_4	12 mm
Hovedlængde L_1	50 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	18 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_5	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500