

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Udhængslængde L_1	100 mm
Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	AH20R SCLCR/L09
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500