

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W80: 32-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236607 32-010
GTIN	4047109194236
Artikelklasse	24R

Beskrivelse**Bemærk:**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 100408-01

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,13 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	32-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408-01
Serie	KUB Pentron®
Antal skift/skær	4
Type	BK6115
Type	GG (G)
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendskærsplatte til boring