

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Underlægsplade	259031 28
Skrue til underlagsplade	259025 10
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2525M15
Klo, skrue, fjeder	259035 2
Plattestørrelse	15 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Skrue til underlagsplatte Type 10	259025 10
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Spændejernsenhed Type 2	259035 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500