

**LOCTITE****Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 222**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083301 222
GTIN	4058093008942
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

### Flydende skruesikring.

### Anvendelse:

**Lavfast** – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

**Mellemfast** – løsning med normalt værktøj er muligt.

**Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Lavfast, let afmontering, egnet til alle metaller og passive emner.

### Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

## Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	6 Nm
Producentbetegnelse	LOCTITE 222

Til gevindstørrelse op til	M36
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Form	flydende
Egenskab	thixotrop
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
egnet til materiale	Metal
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Flammepunkt	100 °C
Farve	violet
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Påfyldningsmængde	50 ml
Funktionsstyrke efter	6 h
Håndfasthed efter	15 min
Dynamisk viskositet	900 - 1500 mPas
Afmontering	med normalt værktøj
Styrkeklasse	lavfast
Tæthed	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Skruesikring

---

## Tilbehør

---

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Eget til  
beholderstørrelse 50 ml

---

083344 50